

## PURIFICADOR MULTI FACILE® C3

GARANTIA DE ÁGUA LIVRE DE GOSTOS E ODORES DESAGRADÁVEIS.

COM ELEMENTO FILTRANTE DE CARVÃO ATIVADO IDEAL PARA REDUZIR O CLORO DA ÁGUA.



TECNOLOGIA

**HPC**

CARVÃO GRANULADO  
PARA REDUÇÃO  
DO CLORO

Código do produto:  
907-2452




Cód. de barra GTIN13:  
7896811127967  
Cód. GTIN-14:  
XXXX

### TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO

O Purificador Multi Facile® C3 é a melhor opção para redução de cloro livre. Composto por um Cap Facile® de fácil instalação e de um Refil Purificador Facile C3 – reduz o cloro, pode ser instalado embaixo da pia ou fixado em parede ou MDF para fornecer água purificada na torneira principal ou em uma auxiliar, como uma *faucet*. Também pode ser usado antes de filtros, purificadores e bebedouros, ou ainda máquinas de suco, gelo ou café expresso, melhorando o sabor das bebidas e a qualidade do gelo.

Desenvolvido por meio da tecnologia HPC®, seu refil é composto exclusivamente por carvão ativado granulado, que possui superfície porosa e grande área de contato. Essas características conferem grande área de adsorção, criando um fenômeno físico-químico que retém contaminantes chamados adsorbatos. Sua grande capacidade de adsorver o cloro livre é aliada à redução de outros componentes orgânicos que causam gosto e odor desagradável na água, como trihalometanos (THM), pesticidas, solventes industriais e literalmente milhares de contaminantes. Assim, o refil reduz o cloro e garante água livre de gostos e odores.

O cloro é o principal agente utilizado na desinfecção de águas de abastecimento, porém sua área de atuação deve ser limitada entre a estação de tratamento e o reservatório de armazenamento (caixa d'água), não sendo indicado para consumo humano. Com a maior vida útil do mercado, alcançando até 10 mil litros ou 1 ano, o Purificador Multi Facile C3 é a escolha ideal para combater níveis elevados de cloro e outros químicos orgânicos.



### DESCRITIVO TÉCNICO

**Temperatura de operação:** 5°C mín. /50°C máx.  
**Pressão de operação:** 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx.  
**Composição:** polipropileno e carvão ativado  
**Grau de Filtração:** Classe C (≥ 5 a < 15 micra)  
**Vazão máxima:** 40 L/h  
**Peso do refil com embalagem blister:** 0,xxx kg  
**Peso do refil:** 0,xxx kg  
**Com redução do cloro livre de no mínimo 75%**  
**Retenção de partículas**  
**Ponto de Uso**

### REFIL DE REPOSIÇÃO




É acompanhado do  
**Refil Purificador Facile® C3**  
 cód.: 903-0544

**Normas e Referências:** Este aparelho destina-se ao uso em água que atende a portaria PRC MS 5:2017 do Ministério da Saúde. Atende as especificações da norma NBR 16098:2012.


**OBS.:** Aconselhamos a troca do refil de reposição a cada 10.000 litros ou quando for observada redução do fluxo de água.

# PURIFICADOR MULTI FACILE® C3


## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




**1.** Escolha um local de fácil acesso para instalar o Purificador Multi Facile®. Feche o registro de água anterior ao ponto de instalação desejado. Abra a torneira e descarte a água da tubulação.




**2.** Instale as mangueiras flexíveis de 1/2" na entrada (esquerda) e na saída (direita) do Cap Facile®.



**3.** Parafuse o Cap Facile® no local desejado.



**4.** Encaixe o Refil Purificador Facile® e gire 1/4 de volta para a direita.




**5.** Garanta que todas as conexões estejam livres de vazamento, conferindo os componentes de vedação. Abra o registro geral de água. Descarte os primeiros 15 litros até que a água fique cristalina. Uau! Agora você pode desfrutar de uma água purificada.


### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. Recomendamos que a instalação seja feita em um local de fácil acesso e protegido da luz solar.
2. Caso você queira consumir água purificada diretamente na torneira Facile® ou no Misturador Monocomando Facile®, orientamos o uso de um conector Y com rosca de 1/2" para fornecer água normal em paralelo.
3. O Facile® possui rosca externa de 1/2", portanto utilize conexões do mesmo padrão.
4. Aconselhamos o uso de mangueira flexível de inox de 1/2".
5. Sugerimos que instale seu Facile® na posição vertical.
6. Faça rotineiramente a limpeza do purificador. Utilize água e sabão biodegradável e evite materiais abrasivos.


## INSTRUÇÕES DE TROCA DO REFIL



**1. IMPORTANTE:** Não é necessário fechar o registro geral para a troca do refil, pois o Cap Facile® possui uma válvula automática de bloqueio de água. Utilize um pano e um recipiente para coletar a água entre a saída do Cap Facile® e a torneira. Desencaixe o Refil Purificador Facile® girando 1/4 de volta para a esquerda.



**2.** Certifique-se de que os três anéis de vedação estão no alojamento. Encaixe o Refil Purificador Facile® e gire 1/4 de volta para a direita. Pronto! Troca do refil realizada.



**3.** Garanta que todas as conexões estejam livres de vazamento, conferindo os componentes de vedação. Abra o registro geral de água. Descarte os primeiros 15 litros até que a água fique cristalina. Uau! Agora você pode desfrutar de uma água purificada.

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. Recomendamos que a instalação seja feita em um local de fácil acesso e protegido da luz solar.
2. Caso você queira consumir água purificada diretamente na torneira Facile® ou no Misturador Monocomando Facile®, orientamos utilizar um conector Y com rosca de 1/2" para fornecer água normal em paralelo.
3. O Facile® possui rosca externa de 1/2", portanto utilize conexões do mesmo padrão.
4. Aconselhamos o uso de mangueira flexível de inox de 1/2".
5. Sugerimos que instale seu Facile® na posição vertical.
6. Faça rotineiramente a limpeza do purificador. Utilize água e sabão biodegradável e evite materiais abrasivos.